

Solo coppia stampo per giunzioni, segnale

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale di collegamento	Prodotto	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBM456	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBM456M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale dicollegamento	Prodotto	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBS5838	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5839	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T7
SBS925	Guida senza testa	Testa libera	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Guida senza testa	Testa libera	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBB492	Guida senza testa	Testa libera	Strumento di pulizia stampo e stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Guida senza testa	Testa libera	Solo stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBS898	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Strumento di pulizia stampo e stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBS898M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Solo stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Solo stampo	# 1 Concentrico	8.43mm	T7

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte