

Coppia saldatrice completa Joint Bond T9, Power

Data Solutions



CARATTERISTICHE

Il gruppo saldatore completo fornisce un comodo mezzo per applicare i collegamenti tramite ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Stile terminale di collegamento: C

Materiale: Grafite; Acciaio; Termoplastica

Table 1/1

Codice a catalogo	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBCT92J	2/0 Ropelay	12.19mm	T9
PBCT9S5	2/0 composito	13.36mm	T9
PBCT9S6	3/0 composito	14.53mm	T9

Codice a catalogo	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBCT92S	4/0 Ropelay	15.49mm	T9
PBCT92W	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9
PBXLCT92W	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE