

CONTENITORE nVent gancio a J Cat HP con clip per griglia a T.

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Nessuno strumento di installazione richiesto per il clip di base

Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica

Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi

I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di piegatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni

Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle

Conforme a EN 50174-2

Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Diametro (Ø)	Area	Capacità cavo, Cat 5e
CAT16HPTS	181089	Acciaio, Spring Acciaio	nVent CADDY Armour, Pregalvanizzato	25mm	690mm ²	20

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Capacità cavo, Cat. 6	Capacità cavo, Cat 6A.	A.	Carico statico
CAT16HPTS	181089	15	10	65mm	270N


INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Filo di supporto aggiuntivo richiesto da NEC® 300.11.

I supporti non continui non possono superare la distanza di 1,5 m ai sensi del TIA 569-C.9.7.

La capacità del cavo è calcolata sulla base di un indice di riempimento pari al 70%.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE