

Outdoor Modular Cabinet Triple Doors

Data Solutions



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular construction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.

CARATTERISTICHE

Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding

IP 55 or NEMA 12~

Double-walled

Extensive range of 19" cabinet accessories

Access to cabinet from front, all sides possible upon request

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

SPECIFICHE

Materiale del telaio: Alluminio

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-506	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	500mm
10149-507	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	500mm

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-514	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	600mm
10149-515	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	600mm
10149-522	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	700mm
10149-523	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	700mm
10149-530	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	800mm
10149-531	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	800mm
10149-538	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	900mm
10149-539	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	900mm
10149-546	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	1000mm
10149-547	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	1000mm
10149-554	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	1100mm
10149-555	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	1100mm
10149-562	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	1900mm	1200mm
10149-563	Armadio per esterni	Modulare	20U	1130mm	2100mm	1200mm
10149-570	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	500mm
10149-571	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	500mm
10149-578	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	600mm
10149-579	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	600mm

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-586	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	700mm
10149-587	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	700mm
10149-594	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	800mm
10149-595	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	800mm
10149-602	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	900mm
10149-603	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	900mm
10149-610	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	1000mm
10149-611	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	1000mm
10149-618	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	1100mm
10149-619	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	1100mm
10149-626	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	1900mm	1200mm
10149-627	Armadio per esterni	Modulare	24U	1330mm	2100mm	1200mm
10149-634	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	500mm
10149-635	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	500mm
10149-642	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	600mm
10149-643	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	600mm
10149-650	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	700mm
10149-651	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	700mm

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-658	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	800mm
10149-659	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	800mm
10149-666	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	900mm
10149-667	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	900mm
10149-674	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	1000mm
10149-675	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	1000mm
10149-682	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	1100mm
10149-683	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	1100mm
10149-690	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	1900mm	1200mm
10149-691	Armadio per esterni	Modulare	29U	1530mm	2100mm	1200mm
10149-698	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	500mm
10149-699	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	500mm
10149-706	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	600mm
10149-707	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	600mm
10149-714	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	700mm
10149-715	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	700mm
10149-722	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	800mm
10149-723	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	800mm

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-730	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	900mm
10149-731	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	900mm
10149-738	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	1000mm
10149-739	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	1000mm
10149-746	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	1100mm
10149-747	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	1100mm
10149-754	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	1900mm	1200mm
10149-755	Armadio per esterni	Modulare	33U	1730mm	2100mm	1200mm
10149-762	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	500mm
10149-763	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	500mm
10149-770	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	600mm
10149-771	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	600mm
10149-778	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	700mm
10149-779	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	700mm
10149-786	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	800mm
10149-787	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	800mm
10149-794	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	900mm
10149-795	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	900mm

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-802	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	1000mm
10149-803	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	1000mm
10149-810	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	1100mm
10149-811	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	1100mm
10149-818	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	1900mm	1200mm
10149-819	Armadio per esterni	Modulare	38U	1930mm	2100mm	1200mm
10149-826	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	500mm
10149-827	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	500mm
10149-834	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	600mm
10149-835	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	600mm
10149-842	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	700mm
10149-843	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	700mm
10149-850	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	800mm
10149-851	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	800mm
10149-858	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	900mm
10149-859	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	900mm
10149-866	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	1000mm
10149-867	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	1000mm

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-874	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	1100mm
10149-875	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	1100mm
10149-882	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	1900mm	1200mm
10149-883	Armadio per esterni	Modulare	42U	2130mm	2100mm	1200mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Burglar Resistance	Raffreddamento	Schermatura EMC	Battery Compartment
10149-506	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-507	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-514	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-515	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-522	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-523	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-530	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-531	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-538	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-539	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-546	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-547	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Burglar Resistance	Raffreddamento	Schermatura EMC	Battery Compartment
10149-554	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-555	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-562	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-563	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-570	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-571	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-578	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-579	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-586	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-587	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-594	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-595	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-602	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-603	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-610	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-611	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-618	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-619	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Burglar Resistance	Raffreddamento	Schermatura EMC	Battery Compartment
10149-626	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-627	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-634	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-635	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-642	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-643	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-650	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-651	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-658	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-659	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-666	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-667	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-674	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-675	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-682	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-683	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-690	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-691	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Burglar Resistance	Raffreddamento	Schermatura EMC	Battery Compartment
10149-698	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-699	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-706	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-707	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-714	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-715	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-722	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-723	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-730	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-731	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-738	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-739	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-746	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-747	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-754	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-755	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-762	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-763	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Burglar Resistance	Raffreddamento	Schermatura EMC	Battery Compartment
10149-770	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-771	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-778	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-779	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-786	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-787	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-794	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-795	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-802	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-803	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-810	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-811	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-818	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-819	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-826	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-827	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-834	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-835	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional

Codice a catalogo	Tipo di parete	Tipo di porta	Burglar Resistance	Raffreddamento	Schermatura EMC	Battery Compartment
10149-842	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-843	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-850	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-851	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-858	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-859	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-866	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-867	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-874	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-875	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-882	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional
10149-883	Doppia parete	Semplice, Triple Door	Optional	Passivo	Optional	Optional

Table 3/3

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-506	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-507	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-514	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-515	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-522	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-523	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-530	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-531	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-538	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-539	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-546	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-547	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-554	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-555	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-562	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-563	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-570	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-571	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-578	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-579	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-586	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-587	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-594	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-595	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-602	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-603	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-610	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-611	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-618	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-619	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-626	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-627	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-634	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-635	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-642	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-643	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-650	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-651	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-658	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-659	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-666	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-667	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-674	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-675	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-682	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-683	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-690	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-691	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-698	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-699	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-706	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-707	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-714	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-715	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-722	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-723	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-730	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-731	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-738	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-739	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-746	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-747	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-754	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-755	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-762	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-763	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-770	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-771	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-778	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-779	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-786	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-787	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-794	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-795	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-802	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-803	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-810	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-811	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-818	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-819	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-826	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-827	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-834	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-835	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-842	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-843	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-850	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-851	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-858	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-859	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-866	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-867	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-874	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-875	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Mounting Setup	Quantità nella confezione	Plinth Height
10149-882	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100
10149-883	Verniciato a polvere	Alluminio, Acciaio	Optional	1	100

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Height dimensions are without base/plinth.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE