

Supporto centrale vassoio cestello a filo PEMSA

Data Solutions



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ideale per passerelle fino a 200 mm di larghezza

Accesso per l'installazione del cavo lateralmente

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

SPECIFICHE

Fine: Elettro galvanizzato

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)
WBTCTRSPT M6	820400		59mm	35mm	5mm	6mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Colore	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)	Dimensione del foro (HS)
WBTCTRSPT M10	820420		59mm	35mm	5mm	8 – 10mm
WBTCTRSPT M10BG	820421	Nero	59mm	35mm	5mm	8 – 10mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
WBTCTRSPTM6	820400	CE, CADDY EU WBT QC
WBTCTRSPTM10	820420	CE, CADDY EU WBT QC, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTCTRSPTM10BG	820421	ANOR EU WTB EG S4 BG, CE, CADDY EU WBT QC

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE