

# Morsetto universale per vassoio cestello in filo PEMSA

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Forza di bloccaggio meccanica elevata

Vite prigioniera

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

### SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato


**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Colore | A.   | B    | Dimensione asta (RS) |
|-------------------|-----------------|--------|------|------|----------------------|
| WBTUPCBG          | 820717          | Nero   | 20mm | 23mm | 6                    |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Colore | A.   | B    | Dimensione asta (RS) |
|-------------------|-----------------|--------|------|------|----------------------|
| WBTUPCEG          | 820716          |        | 20mm | 23mm | 6                    |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**