

Cavo di alimentazione W-Lock doppio sicuro

Data Solutions



I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili

CARATTERISTICHE

Fissare i cavi di alimentazione a doppio bloccaggio

La spina IEC C14/C20 si blocca in qualsiasi PDU RackPower

Il connettore IEC con bloccaggio universale si blocca saldamente in qualsiasi ingresso di alimentazione C14/C20 standard

Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio e scollegare l'alimentazione

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Lunghezza	Colore	Altezza	Lunghezza del cavo di input
EP1314024X150	Cavo	RackPower	600mm	Nero	270mm	588m
EP1314048X125	Cavo	RackPower	1200mm	Nero	270mm	1.176m
EP1314072X100	Cavo	RackPower	1800mm	Nero	270mm	1.764m
EP1314B24X150	Cavo	RackPower	600mm	Blu	270mm	0.588m

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Lunghezza	Colore	Altezza	Lunghezza del cavo di input
EP1314B48X125	Cavo	RackPower	1200mm	Blu	270mm	1.176m
EP1314B72X100	Cavo	RackPower	1800mm	Blu	270mm	1.764m
EP1314R24X150	Cavo	RackPower	600mm	Rosso	270mm	0.588m
EP1314R48X125	Cavo	RackPower	1200mm	Rosso	270mm	1.176m
EP1314R72X100	Cavo	RackPower	1800mm	Rosso	270mm	1.764m
EP1920024X100	Cavo	RackPower	600mm	Nero	270mm	0.588m
EP1920048X75	Cavo	RackPower	1200mm	Nero	270mm	1.176m
EP1920072X50	Cavo	RackPower	1800mm	Nero	270mm	1.764m
EP1920B24X100	Cavo	RackPower	600mm	Blu	270mm	0.588m
EP1920B48X75	Cavo	RackPower	1200mm	Blu	270mm	1.176m
EP1920B72X50	Cavo	RackPower	1800mm	Blu	270mm	1.764m
EP1920R24X100	Cavo	RackPower	600mm	Rosso	270mm	0.588m
EP1920R48X75	Cavo	RackPower	1200mm	Rosso	270mm	1.176m
EP1920R72X50	Cavo	RackPower	1800mm	Rosso	270mm	1.764m

Table 2/2

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Tipo di spina	Cavo di ingresso rimovibile
-------------------	----------------------	---------------	-----------------------------

EP1314024X150	150	C13/C14	No
EP1314048X125	125	C13/C14	No
EP1314072X100	100	C13/C14	No
EP1314B24X150	150	C13/C14	No
EP1314B48X125	125	C13/C14	No
EP1314B72X100	100	C13/C14	No
EP1314R24X150	150	C13/C14	No
EP1314R48X125	125	C13/C14	No
EP1314R72X100	100	C13/C14	No
EP1920024X100	100	C19/C20	No
EP1920048X75	75	C19/C20	No
EP1920072X50	50	C19/C20	No
EP1920B24X100	100	C19/C20	No
EP1920B48X75	75	C19/C20	No
EP1920B72X50	50	C19/C20	No
EP1920R24X100	100	C19/C20	No
EP1920R48X75	75	C19/C20	No
EP1920R72X50	50	C19/C20	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE