

Multipresa, IEC C13, misurata

Data Solutions

PDU con misuratore di potenza locale. I dati relativi alla potenza vengono visualizzati su un display integrato.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Altezza di montaggio 1 U

Misurazione e display integrati tramite unità display locale

Multiprese con connettori femmina IEC 60320-C13

Montaggio orizzontale e verticale

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Tipo di presa	Quantità presa	Colore	Prese commutate	Lunghezza
60110-296	Striscia di connettori femmina	IEC C13	8	Grigio	Sì	438.5mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tensione CA	Profondità	Materiale	Quantità imballaggio
60110-296	230V	44mm	Alluminio, Poliammide	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte