

Striscia di connettori femmina, IEC C19

Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite IEC C19.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Multiprese con connettori femmina IEC C19

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Cavo di collegamento da 2 m, con connettore conforme a IEC 60309

Altezza di montaggio 1 U

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio; Poliammide
Colore:	Grigio
Tipo di prodotto:	Striscia di connettori femmina

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità presa	Prese commutate	Tensione CA	Quantità imballaggio	Profondità
-------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------	----------------------	------------

60110-280	IEC C19	8	No	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	No	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Altezza	Lunghezza
60110-280	Anodizzato	44mm	438.5mm
60110-282	Anodizzato	44mm	947.5mm
60110-281	Anodizzato	44mm	947.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE