

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7021 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Colocation cabinets with compartments

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door latch

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7021 (black grey)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Rack

Materiale del telaio: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Colore telaio	Larghezza	Codice colore telaio
-------------------	------------------	---------	----------------------------	---------------	-----------	----------------------

10130-202	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-203	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021

10130-221	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore del rivestimento	Codice colore del rivestimento	Profondità	Quantità nella confezione	Numero di comparti	Finitura
-------------------	-------------------------	--------------------------------	------------	---------------------------	--------------------	----------

10130-202	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-203	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-204	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-205	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-206	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-207	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-208	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-209	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-210	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-211	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-212	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-213	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-214	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-215	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-216	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-217	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-218	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-219	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-220	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere

10130-221	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-222	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-223	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-224	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-225	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-257	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-258	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-259	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-260	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-261	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-262	Grigio nero	RAL 7021	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-269	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-270	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-271	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
10130-272	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
10130-273	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
10130-274	Grigio nero	RAL 7021	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
10130-202	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
10130-203	Acciaio	800kg
10130-204	Acciaio	800kg
10130-205	Acciaio	800kg
10130-206	Acciaio	800kg
10130-207	Acciaio	800kg
10130-208	Acciaio	800kg
10130-209	Acciaio	800kg
10130-210	Acciaio	800kg
10130-211	Acciaio	800kg
10130-212	Acciaio	800kg
10130-213	Acciaio	800kg
10130-214	Acciaio	800kg
10130-215	Acciaio	800kg
10130-216	Acciaio	800kg
10130-217	Acciaio	800kg
10130-218	Acciaio	800kg
10130-219	Acciaio	800kg
10130-220	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
10130-221	Acciaio	800kg
10130-222	Acciaio	800kg
10130-223	Acciaio	800kg
10130-224	Acciaio	800kg
10130-225	Acciaio	800kg
10130-257	Acciaio	800kg
10130-258	Acciaio	800kg
10130-259	Acciaio	800kg
10130-260	Acciaio	800kg
10130-261	Acciaio	800kg
10130-262	Acciaio	800kg
10130-269	Acciaio	800kg
10130-270	Acciaio	800kg
10130-271	Acciaio	800kg
10130-272	Acciaio	800kg
10130-273	Acciaio	800kg
10130-274	Acciaio	800kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE