

Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7035 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door locking

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 7035

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Rack

Materiale del telaio: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Colore telaio	Larghezza	Codice colore telaio
-------------------	------------------	---------	----------------------------	---------------	-----------	----------------------

11130-202	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-203	39U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-204	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-205	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-206	39U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7035
11130-207	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-208	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-209	45U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-210	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-211	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-212	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
11130-213	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-214	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-215	39U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-216	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-217	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-218	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
11130-219	40U	2000mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-220	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021

11130-221	45U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-222	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-223	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-224	45U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-225	44U	2200mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-257	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-258	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-259	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-260	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-261	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-262	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-269	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-270	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-271	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	600mm	RAL 7021
11130-272	45U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-273	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021
11130-274	48U	2450mm	Acciaio	Grigio chiaro	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore del rivestimento	Codice colore del rivestimento	Profondità	Quantità nella confezione	Numero di comparti	Finitura
-------------------	-------------------------	--------------------------------	------------	---------------------------	--------------------	----------

11130-202	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-203	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-204	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-205	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-206	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-207	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-208	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-209	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-210	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-211	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-212	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-213	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-214	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-215	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-216	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-217	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-218	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-219	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-220	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere

11130-221	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-222	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-223	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-224	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-225	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-257	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-258	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-259	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-260	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-261	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-262	Grigio chiaro	RAL 7035	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-269	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-270	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-271	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
11130-272	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
11130-273	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
11130-274	Grigio chiaro	RAL 7035	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
11130-202	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
11130-203	Acciaio	800kg
11130-204	Acciaio	800kg
11130-205	Acciaio	800kg
11130-206	Acciaio	800kg
11130-207	Acciaio	800kg
11130-208	Acciaio	800kg
11130-209	Acciaio	800kg
11130-210	Acciaio	800kg
11130-211	Acciaio	800kg
11130-212	Acciaio	800kg
11130-213	Acciaio	800kg
11130-214	Acciaio	800kg
11130-215	Acciaio	800kg
11130-216	Acciaio	800kg
11130-217	Acciaio	800kg
11130-218	Acciaio	800kg
11130-219	Acciaio	800kg
11130-220	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
11130-221	Acciaio	800kg
11130-222	Acciaio	800kg
11130-223	Acciaio	800kg
11130-224	Acciaio	800kg
11130-225	Acciaio	800kg
11130-257	Acciaio	800kg
11130-258	Acciaio	800kg
11130-259	Acciaio	800kg
11130-260	Acciaio	800kg
11130-261	Acciaio	800kg
11130-262	Acciaio	800kg
11130-269	Acciaio	800kg
11130-270	Acciaio	800kg
11130-271	Acciaio	800kg
11130-272	Acciaio	800kg
11130-273	Acciaio	800kg
11130-274	Acciaio	800kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE