

Varistar Colocation Cabinet, RAL 9003

Data Solutions



Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 9003 to accommodate servers while separating access and cabling of the compartments.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers

Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)

Multi-point door locking

Perforated doors

Protection class IP 20

Color RAL 9003

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Rack

Materiale del telaio: Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Colore telaio	Larghezza	Codice colore telaio
-------------------	------------------	---------	----------------------------	---------------	-----------	----------------------

12130-202	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-203	39U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-204	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-205	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-206	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
12130-207	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-208	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-209	45U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-210	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-211	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-212	45U	2200mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
12130-213	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-214	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-215	39U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-216	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-217	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-218	39U	2000mm	Acciaio	Grigio nero	800mm	RAL 7021
12130-219	40U	2000mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-220	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021

12130-221	45U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-222	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-223	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-224	45U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-225	44U	2200mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-257	45U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-258	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-259	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-260	45U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-261	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-262	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-269	45U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-270	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-271	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	600mm	RAL 7021
12130-272	45U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-273	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021
12130-274	48U	2450mm	Acciaio	Bianco segnale	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Codice a catalogo	Colore del rivestimento	Codice colore del rivestimento	Profondità	Quantità nella confezione	Numero di comparti	Finitura
-------------------	-------------------------	--------------------------------	------------	---------------------------	--------------------	----------

12130-202	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-203	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-204	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-205	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-206	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-207	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-208	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-209	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-210	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-211	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-212	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-213	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-214	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-215	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-216	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-217	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-218	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-219	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-220	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	2	Verniciato a polvere

12130-221	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-222	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-223	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-224	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-225	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-257	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-258	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-259	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-260	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-261	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-262	Bianco segnale	RAL 9003	1000mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-269	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-270	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-271	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	4	Verniciato a polvere
12130-272	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	2	Verniciato a polvere
12130-273	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	3	Verniciato a polvere
12130-274	Bianco segnale	RAL 9003	1200mm	1	4	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
12130-202	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
12130-203	Acciaio	800kg
12130-204	Acciaio	800kg
12130-205	Acciaio	800kg
12130-206	Acciaio	800kg
12130-207	Acciaio	800kg
12130-208	Acciaio	800kg
12130-209	Acciaio	800kg
12130-210	Acciaio	800kg
12130-211	Acciaio	800kg
12130-212	Acciaio	800kg
12130-213	Acciaio	800kg
12130-214	Acciaio	800kg
12130-215	Acciaio	800kg
12130-216	Acciaio	800kg
12130-217	Acciaio	800kg
12130-218	Acciaio	800kg
12130-219	Acciaio	800kg
12130-220	Acciaio	800kg

Codice a catalogo	Materiale	Carico statico
12130-221	Acciaio	800kg
12130-222	Acciaio	800kg
12130-223	Acciaio	800kg
12130-224	Acciaio	800kg
12130-225	Acciaio	800kg
12130-257	Acciaio	800kg
12130-258	Acciaio	800kg
12130-259	Acciaio	800kg
12130-260	Acciaio	800kg
12130-261	Acciaio	800kg
12130-262	Acciaio	800kg
12130-269	Acciaio	800kg
12130-270	Acciaio	800kg
12130-271	Acciaio	800kg
12130-272	Acciaio	800kg
12130-273	Acciaio	800kg
12130-274	Acciaio	800kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Side panel must be ordered separately. For suitable cable panel see Accessories.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE