

Base Varistar CP 300 W.

Data Solutions



La base solleva il rack a 100 mm dal suolo e sigilla lo spazio tra il pavimento e il rack Varistar CP per ridurre al minimo la perdita di aria o il ricircolo. Ciò contribuisce all'ottimizzazione del percorso dell'aria e dell'efficienza di raffreddamento dell'installazione.

CARATTERISTICHE

Zoccolo base per telai Varistar CP larghi 300 mm

Ideale per Varistar LHX+ 45 in-rack e rack Chiller in-Row 45

La base è imbullonata al telaio nella parte anteriore e posteriore; i rivestimenti laterali devono essere ordinati separatamente

La base solleva il refrigeratore di 100 mm dal pavimento

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Colore	Codice colore	Altezza	Larghezza
24630-149	Acciaio	Verniciato a polvere	Grigio nero	RAL 7021	100mm	300mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Quantità imballaggio
24630-149	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sono inclusi solo i pannelli anteriore e posteriore. Ordinare i pannelli laterali separatamente

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE