

Varistar CP Double Steel Door, Plain, 3-Point Locking

Data Solutions



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

CARATTERISTICHE

Double steel door with 3 point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFICHE

Tipo di bloccaggio:	Bloccaggio a 3 punti
Tipo di prodotto:	Sportello dell'armadio
Grado di protezione:	IP20
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-086	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-087	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-088	52U	2450mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-089	42U	2000mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-090	47U	2200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-091	52U	2450mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-440	24U	1200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-441	24U	1200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-442	29U	1400mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-443	29U	1400mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-444	33U	1600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-445	33U	1600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-446	38U	1800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-447	38U	1800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2					
Codice a catalogo	È conforme a	Finitura	Tipo	Funziona con	
21630-086	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP	
21630-087	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP	
21630-088	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP	
21630-089	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP	
21630-090	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP	

Codice a catalogo	È conforme a	Finitura	Tipo	Funziona con
21630-091	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-440	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-441	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-442	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-443	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-444	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-445	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-446	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP
21630-447	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello doppio in acciaio	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE