

Varistar CP Glazed Door With 1-Point Locking

Data Solutions



Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.

CARATTERISTICHE

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio; Vetro

Grado di protezione: IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità nella confezione	Colore
21630-016	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-017	42U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-018	47U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità nella confezione	Colore
21630-019	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-392	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-393	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-394	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-395	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-396	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-397	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-398	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-399	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-481	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-482	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-483	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-484	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-485	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-486	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-487	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-488	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-489	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità nella confezione	Colore
21630-490	42U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-491	47U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-492	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Table 2/2					
Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Finitura	Tipo	Funziona con
21630-016	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-017	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-018	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-019	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-392	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-393	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-394	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-395	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-396	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-397	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-398	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-399	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-481	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-482	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	È conforme a	Finitura	Tipo	Funziona con
21630-483	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-484	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-485	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-486	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-487	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-488	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-489	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-490	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-491	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP
21630-492	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Sportello di vetro	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE