

# Varistar CP Server Cabinet With Castors

## Data Solutions



Welded steel frame for high dynamic load requirements.  
Prepared for 19" integration of IT assets.

### CARATTERISTICHE

Preconfigured, ready to use cabinet

High dynamic load 1000 kg with integrated castors, static load-carrying capacity up to 1600 kg

Ingress protection class IP 20

Installation of different IT equipment possible

Integrated air panels for front to back cooling

Can be easily integrated into aisle containment system

### SPECIFICHE

<b>Carico statico:</b>	1600kg
<b>Tipo di prodotto:</b>	Rack
<b>Codice colore del rivestimento:</b>	RAL 7021
<b>Materiale del telaio:</b>	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Larghezza	Colore del rivestimento	Profondità
-------------------	------------------	---------	----------------------------	-----------	-------------------------	------------

10630-021	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-022	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Carico dinamico	Finitura	Materiale	Tipo
10630-021	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio	Cellulare
10630-022	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio	Cellulare

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**