

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 1 punto

Data Solutions



Sportello in acciaio Varistar CP, IP 20 con bloccaggio a punto singolo.

CARATTERISTICHE

Sportello in acciaio con bloccaggio a punto singolo per classe di protezione IP 20

Angolo di apertura 180°

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP20

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-002	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-003	47U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-004	52U	2450mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-009	42U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-010	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-011	52U	2450mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-400	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-401	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-402	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-403	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-404	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-405	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-406	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-407	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-493	24U	1200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-494	24U	1200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-495	29U	1400mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-496	29U	1400mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-497	33U	1600mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-498	33U	1600mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-499	38U	1800mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-500	38U	1800mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Tipo di bloccaggio	Quantità imballaggio	Colore
21630-501	42U	2000mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-502	42U	2000mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-503	47U	2200mm	600mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero
21630-504	47U	2200mm	800mm	Bloccaggio a punto singolo	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-002	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-003	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-004	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-009	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-010	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-011	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-400	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-401	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-402	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-403	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-404	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-405	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-406	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-407	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-493	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-494	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-495	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-496	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-497	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-498	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-499	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-500	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-501	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-502	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-503	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-504	RAL 7021	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli sportelli 24U - 33U IP20 hanno 2 cerniere, gli sportelli 38U - 52U IP20 hanno 3 cerniere per garantire robuste strutture di chiusura IP20 per gli armadi più alti

Ordinare separatamente l'impugnatura della leva 24630003 e il blocco DIN se si desidera sostituire l'impugnatura della leva di bloccaggio DIN 1333

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE