

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, IP55

Data Solutions



Sportello in acciaio con telaio di montaggio all'interno, bloccaggio a 3 punti e maniglia a leva con pulsante incorporato.

CARATTERISTICHE

Sportello in acciaio con bloccaggio a tre punti per classe di protezione IP 55

Maniglia a leva con pulsante incorporato

Angolo di apertura 180°

SPECIFICHE

Tipo di bloccaggio:	Bloccaggio a 3 punti
Tipo di prodotto:	Sportello dell'armadio
Grado di protezione:	IP55
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21630-171	47U	2200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-210	24U	1200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-211	29U	1400mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
21630-212	33U	1600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-213	38U	1800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-214	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-215	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-216	24U	1200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-217	29U	1400mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-218	33U	1600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-219	38U	1800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-220	42U	2000mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-171	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-210	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-211	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-212	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-213	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-214	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-215	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-216	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP

Codice a catalogo	Conforme a.	Fine	Tipo	Funziona con
21630-217	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-218	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-219	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP
21630-220	IEC 61587-1	Verniciato a polvere	Porta in acciaio	Varistar CP

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Si prega di ordinare separatamente il semicilindro profilato DIN per l'impugnatura della leva.

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE