

Base terminale aria, montaggio orizzontale, filettatura imperiale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Può essere fissata meccanicamente o collegata mediante pece calda, composto per tetti o adesivo commerciale su superfici di tetti estese o altre posizioni in cui non è possibile praticare fori

Tensione positiva a singolo bullone per il serraggio di cavi multidirezionali

SPECIFICHE

Dimensione conduttore, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)


Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Dimensione del foro (HS)	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
LPA30912	Alluminio	1/2" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm	101.6 mm
LPC30958	Rame	5/8" UNC	7.94 mm	101.6mm	20.64 mm	101.6 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Peso unità
LPA30912	0.14 kg
LPC30958	0.44 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE