



Base terminale aria, regolabile stampigliato, filettatura imperiale



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per l'uso su superfici piane, verticali o inclinate

La linguetta di supporto dei terminali aerei è regolabile sul posto, eliminando la necessità di adattatori girevoli

Disponibili preconfigurazioni per applicazioni verticali

Installare con adesivo o viti di fissaggio

Tensione positiva a singolo bullone per il serraggio di cavi multidirezionali

SPECIFICHE

Dimensione conduttore, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Tipo	Dimensione del foro (HS)	Profondità (D)	Altezza (H)
LPC30258	Bronzo, Brass	5/8" UNC	Piatto	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Tipo	Dimensione del foro (HS)	Profondità (D)	Altezza (H)
LPC302M16	Bronzo, Brass	M16	Piatto	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30258	Alluminio	5/8" UNC	Piatto	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPC30212	Bronzo, Brass	1/2" UNC	Piatto	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm
LPA30212	Alluminio	1/2" UNC	Piatto	7.14 mm	88.9mm	34.92 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza (W)
LPC30258	101.6 mm
LPC302M16	101.6 mm
LPA30258	101.6 mm
LPC30212	101.6 mm
LPA30212	101.6 mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le basi di tipo verticale sono preconfigurate in fabbrica per applicazioni con montaggio in verticale.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE