

Punto di messa a terra B162, due prigionieri



CARATTERISTICHE

Design di lunga durata

Bassa resistenza e impedenza del terreno

Conduttività elettrica superiore e resistenza alla corrosione

Robusto ed affidabile dal punto di vista elettrico e meccanico

Facile da installare come ponte di terra prefabbricato una volta saldato nVent ERICO Cadweld a un pezzo di conduttore

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Larghezza 1 (W1)	Larghezza 2 (W2)	Profondità (D)	Altezza (H)
B16212A	166210	Rame	44.5 mm	85 mm	45mm	76.2 mm
B1622Q		Ottone	44.45 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)
B16212A	166210	10.7 mm	M12
B1622Q		13.46 mm	1/2" UNC

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Gli assemblaggi richiedono conduttori e connessioni nVent ERICO Cadweld che devono essere ordinati separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE