

# Blocco supporto per cavi



## CARATTERISTICHE

Fornisce un supporto elevato per i conduttori parafulmine

## SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni del conduttore	Riempito di cemento	Profondità (D)	Altezza (H)
SFRBC8	106030	Polietilene	8 mm Pieno	Sì	138mm	80 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Peso unitario
SFRBC8	106030	138 mm	0.97 kg

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**