


Cavo-bobina di coppia stampo rotaia, alimentazione



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione dei circuiti dei binari e dei collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

Venduto a coppie

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Stile terminale di collegamento: W

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBWX201	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	35 mm ² Ropelay	7.75mm	T20
PBWX301	UIC60	50 mm ² concentrico	8.89mm	T20
PBW3	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	50 mm ² Ropelay	9.13mm	T20
PBW2C	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Concentrico	9.47mm	T20

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBW2G	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Concentrico	10.62mm	T20
PBW2E	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1/0 Ropelay	10.87mm	T20
PBW2J	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	2/0 Ropelay	12.19mm	T20
PBWX5	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	95 mm ² Ropelay	12.83mm	T20
PBW2Q	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Concentrico	13.41mm	T20
PBW9F	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	19/#9 Copperweld	14.53mm	T20
PBW2S	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 Ropelay	15.49mm	T20
PBXLWX5	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	95 mm ² Ropelay	15.52mm	T20
PBWX7	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	150 mm ² Ropelay	16mm	T20
PBWS7	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	4/0 composito	16.66mm	T20
PBW3D	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	350 kcmil concentrico	17.3mm	T20
PBWX8	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	185 mm ² Ropelay	17.8mm	T20
PBW2W	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W135	135 libbre Betlemme	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW2W20AS	ASCE da 20 libbre	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
PBW2W40AS	40 libbre ASCE	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T20
PBW3B	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	300 kcmil Ropelay	20.32mm	T20
PBW3S	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20
PBW3SZU160	Guida ZU160	500 kcmil Ropelay	26.42mm	T20

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE