


Cavo-nastro di sostituzione della sponda - coppia stampo, segnale



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione dei circuiti dei binari e dei collegamenti mediante ponticelli all'asse neutro

Venduto a coppie

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Clip di fissaggio incluse
SBB200R	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	10 mm ² intrecciato	4.12mm	TB5, T21	No
SBB200A	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Sì
SBB200B	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Sì

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Clip difissaggio incluse
SBB200C	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5, T21	Sì
SBB200C12AS	12 libbre ASCE	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T21, TB5	No
SBB200D	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1 1/2"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T21, TB5	No
SBB200G	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T21, TB5	No
SBB200U	RI60	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5, T21	No
SBB200Y	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21, TB5	No
SBB200L	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	22 mm ² Ropelay	6.1mm	T21, TB5	No
SBB200X	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	25 mm ² intrecciati	6.6mm	TB5, T21	No
SBB200P	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	35 mm ² concentrico	7.75mm	T21, TB5	Non richiesto
SBB200E	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	TB5, T21	Sì

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE