

Saldatrice completa da cavo a nastro T21, Signal



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 141 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

SPECIFICHE

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBTBT21YRH		Acciaio, Graphite	1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Acciaio, Graphite	1"	16 mm ² concentrico	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Acciaio, Graphite	1"	25 mm ² concentrico	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Acciaio, Graphite	Realizzato sul campo	50 mm ² pieno	8mm	T21

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBWT21W6LH		Acciaio, Graphite	Realizzato sul campo	50 mm ² pieno	8mm	T21

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Orientamento
SBTBT21YRH		Mano destra
SBTBT21YLH		Mano sinistra
SBTBT21XRH		Mano destra
SBWT21W6RH	223217	Mano destra
SBWT21W6LH		Mano sinistra

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE