

# Coppia saldatrice completa cavo-nastro TB5, segnale



## CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore alla rete per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 140 libbre

Include lo strumento di pulizia dello stampo e l'accenditore a pietra

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di rotaia	Stile terminale di collegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBTBTB5B	Steel, Graphite, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5C	Steel, Graphite, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5C12AS	Steel, Graphite, Termoplastica	12 libbre ASCE	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5

Codice a catalogo	Materiale	Tipo di rotaia	Stile terminale dicollegamento	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBTBTB5D	Steel, Graphite, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1 1/2"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5U	Steel, Graphite, Termoplastica	Guida trave RI60	1"	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5
SBXSTB5A	Graphite, Steel, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5
SBTBTB5E	Steel, Graphite, Termoplastica	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	TB5

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**