

Saldatrice completa da cavo a nastro TB5, Signal



CARATTERISTICHE

Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l'installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all'asse neutro per rotaie da 85 a 141 libbre

SPECIFICHE

Stile terminale di collegamento: 1"

Tipo di rotaia: Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice	Orientamento
SBWRTB5ALH	Graphite, Steel, Termoplastica	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5	Mano sinistra
SBWRTB5ARH	Graphite, Steel, Termoplastica	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	TB5	Mano destra

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE