


Morsetto per tubi con bullone a U in ghisa



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto per il fissaggio del conduttore a corrimano, tubi e del tondino spiralato al sistema di protezione contro i fulmini

Certificato UL® 96


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensione conduttore, UL	Materiale	Fine	Diametro esterno (OD)	Profondità (D)	Altezza (H)
LPC570	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondario	Ottone	Nudo	17.3 - 38.1 mm	45.72mm	76.2 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Peso unità
LPC570	67.82 mm	0.32 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE