

# Protezione della televisione a circuito chiuso



## **CARATTERISTICHE**

Protezione efficace contro energia elevata

Design compatto per esigenze di spazio limitato


La messa a terra isolata impedisce l'introduzione di rumore indesiderato

#### **SPECIFICHE**

Codice a catalogo	CCTV12
Numero articolo	703000
Tensione nominale del sistema (un)	+/- 12 V CC
Tensione di esercizio continua massima (UC)	+/- 14 V CC
Livello di protezione tensione (su)	60 V a 5 kA
Corrente di scarica nominale (in)	10kA 8/20 μs
Frequenza	100 Hz Max
Velocità di trasmissione	16Mbit/s
Impedenza	50 - 75 Ω
Tipo di connessione	BNC, femmina
Montaggio	Inserimento in linea
Temperatura	-25 to 70 °C
Materiale del contenitore	Metallo
Valore nominale del contenitore	IP 20 NEMA®-1

Codice a catalogo	CCTV12
Profondità (D)	28mm
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (W)	22 mm
Peso unità	60 kg

#### **SCHEMI**



#### **AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### **Nord America**

tecnica

+1.800.753.9221 Opzione 1 – Assistenza clienti Opzione 2 – Assistenza

## Europa

Paesi Bassi: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793

#### Europa

Germania: 800 1890272 altri paesi: +31 13 5835404

## APAC

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE