

Protezione della televisione a circuito chiuso



CARATTERISTICHE

Protezione efficace contro energia elevata

Design compatto per esigenze di spazio limitato


La messa a terra isolata impedisce l'introduzione di rumore indesiderato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	CCTV12
Numero articolo	703000
Tensione nominale del sistema (un)	+/- 12 V CC
Tensione di esercizio continua massima (UC)	+/- 14 V CC
Livello di protezione tensione (su)	60 V a 5 kA
Corrente di scarica nominale (in)	10kA 8/20 μ s
Frequenza	100 Hz Max
Velocità di trasmissione	16Mbit/s
Impedenza	50 - 75 Ω
Tipo di connessione	BNC, femmina
Montaggio	Inserimento in linea
Temperatura	-25 to 70 °C
Materiale del contenitore	Metallo
Valore nominale del contenitore	IP 20 NEMA®-1

Codice a catalogo	CCTV12
Profondità (D)	28mm
Altezza (H)	90 mm
Larghezza (W)	22 mm
Peso unità	60 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE