

# Protettore contro le sovratensioni coassiale



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Installazione semplice a innesto

Fornito con una staffa di montaggio e con un cavo di messa a terra libero

Perdita di inserzione e di ritorno basse

Ampio spettro di frequenza operativa

## SPECIFICHE


<b>Capacità:</b>	1.5 pF
<b>Resistenza di isolamento:</b>	10
<b>Corrente di scarica massima (I<sub>max</sub>), per modalità:</b>	20kA 8/20 μs
<b>Durata dell'impulso:</b>	400 @ 500 A 10/1000 μs
<b>Frequenza:</b>	0 - 3 GHz
<b>Classificazione della cassa:</b>	IP 20;NEMA@-1
<b>Materiale della cassa:</b>	Metallo
<b>Temperatura:</b>	-40 to 90 °C

Table 1/2

Codice a catalogo	Dimensione massima del filo del terminale di terra	Tipo di collegamento	Tensione di scarica interna @ 100 V/ $\mu$ s	Tensione di scarica interna @ 100 V/s	Profondità (D)	Altezza (H)
CSP1F600	2.5mm <sup>2</sup>	Tipo F, maschio/femmina	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1F90	2.5mm <sup>2</sup>	Tipo F, maschio/femmina	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1NB600	2.5mm <sup>2</sup>	Tipo N, femmina/femmina	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF600	2.5mm <sup>2</sup>	Tipo N, maschio/femmina	1100 V	480 - 720 V	25.4mm	25 mm
CSP1NMF90	2.5mm <sup>2</sup>	Tipo N, maschio/femmina	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm
CSP1SMA90	2.5mm <sup>2</sup>	SMA, maschio/femmina	450 V	72 - 108 V	25.4mm	25 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Peso unitario
CSP1F600	25 mm	0.13 kg
CSP1F90	25 mm	0.13 kg
CSP1NB600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF600	25 mm	0.13 kg
CSP1NMF90	25 mm	0.13 kg
CSP1SMA90	25 mm	0.13 kg



### AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**