

Accoppiatore di compressione per asta di messa a terra legata in rame, appuntita



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Staffa di giunzione a compressione non filettata da usare con i picchetti di terra ramati appuntiti

All'interno la staffa di giunzione è conica, pertanto il picchetto di terra viene compresso durante l'installazione formando una connessione conduttiva irreversibile

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro asta di messa a terra, nominale	Lunghezza (L)	Peso unità	Conforme a.
BR12	156650	Ottone	1/2"	70mm	0.13 kg	
CC12F	158000	Bronzo siliconico	1/2"	69.8mm	0.13 kg	
CC58	158010	Bronzo siliconico	5/8"	69.8mm	0.15 kg	IEC® EN 62561-2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro asta di messa a terra, nominale	Lunghezza (L)	Peso unità	Conforme a.
CC34	158020	Bronzo siliconico	3/4"	69.8mm	0.2 kg	IEC® EN 62561-2


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Certificazioni
BR12	156650	
CC12F	158000	UL, CSA-US, cUL, CSA
CC58	158010	UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS
CC34	158020	CSA, UL, cUL, CSA-US

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

IEC® EN 62561-2 sostituisce EN 50164-2.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE