

Attrezzo di compressione per crimpatura, alimentato a batteria



CARATTERISTICHE

Gamma a sezione trasversale larga

Design ergonomico

Batteria agli ioni di litio da 18 Volt ad alte prestazioni per una maggiore capacità di funzionamento

Arresto di retrazione automatico (ARS) una volta completata la crimpatura

Leggero e facile da utilizzare

Include involucro personalizzato di facile trasporto

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Forza applicata	Sistema	Muore	Profilo di crimpatura	Dimensione conduttore
MLB	716920	50kN	Impianto idraulico alimentato a batteria	Serie RKML, PKML series	Esagonale	# 10 bloccato - 500 kcmil bloccato, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded
M3B	716915	120kN	Impianto idraulico alimentato a batteria	Serie RKM3, PKM3 series	Esagonale	#6 incagliato - 800 kcmil incagliato, 16 mm ² Stranded - 400 mm ² Stranded

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE