We connect and protect

Morsetto di prova a corsa trasversale

CARATTERISTICHE

Fornisce un punto di disconnessione per il test della messa a terra e la connessione dei conduttori trasversali

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni nastro	Profondità (D)	Altezza (H)	Larghezza (W)
PCT400	711450	Ottone	25 x 3 mm, 25 x 6 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	61mm	13 mm	61 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A	Dimensione del foro (HS)	Peso unitario	È conforme a
PCT400	711450	30.3 mm	5.5 mm	0.6 kg	IEC® EN 62561-1

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America
+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa
Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.