


Earthbridge DB, un prigioniero, acciaio rotondo pieno, dritto



I ponti di messa a terra sono assemblaggi composti da un punto di contatto con la terra conduttivo ad alta qualità (terminale di connessione) e vari tipi di conduttori. Il processo di connessione esotermica nVent ERICO Cadweld è utilizzato per combinarli insieme, formando un assemblaggio di lunga durata e altamente resistente alla corrosione.

SCHEMI



CARATTERISTICHE

Design di lunga durata

Bassa resistenza e impedenza del terreno

Conduttività elettrica superiore e resistenza alla corrosione

Robusto ed affidabile dal punto di vista elettrico e meccanico

Installazione facile

SPECIFICHE

Tipo di conduttore: Acciaio rotondo pieno, dritto

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Tipo	Tipo di punto di messa a terra	Dimensione conduttore	Lunghezza (L)	Diametro (Ø)
DB10KS12350	Copper, Acciaio	DBKS	DB, uno Stud	Diametro solido 12 mm	350mm	50 mm

Codice a catalogo	Materiale	Tipo	Tipo di punto di messa a terra	Dimensione conduttore	Lunghezza (L)	Diametro (Ø)
DB10K16S050H	Copper, Acciaio	DBKS	DB, uno Stud	Diametro solido 16 mm	500mm	50 mm
DB10K16S050H G	Copper, Acciaio	DBKS	DB, uno Stud	Diametro solido 16 mm	500mm	50 mm
DB12K16S050H	Copper, Acciaio	DBKS	DB, uno Stud	Diametro solido 16 mm	500mm	50 mm
DB12K16S050H G	Copper, Acciaio	DBKS	DB, uno Stud	Diametro solido 16 mm	500mm	50 mm
DB16K16S050H	Copper, Acciaio	DBKS	DB, uno Stud	Diametro solido 16 mm	500mm	50 mm
BT12K16S050H G	Copper, Acciaio	BTKS	B162, due prigionieri	Diametro 16 mm	500mm	

Table 2/2

Codice a catalogo	Dimensione filettatura (TS)	Tipo di assieme armatura	Hardware incluso	Applicazione Earthbridge	Conforme a.
DB10KS12350	M10	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB10K16S050H	M10	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB10K16S050HG	M10	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB12K16S050H	M12	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB12K16S050HG	M12	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
DB16K16S050H	M16	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA
BT12K16S050HG	M12	Saldatura ad arco su armatura	Sì	Tunnel	EN IEC® 62561-1 Classe H 100 kA

DB-16-C-70-S-050-C		
DB	Earth Point	DB: 1 hole BT: 2 holes BF: 4 holes LU: M16 lug TA: tape
16	Dimensioni delle filettature	10: M10 12: M12 16: M16 40: Tape 40x5mm 30: Tape 30x4mm
C	Tipo di conduttore	K: Steel Rond C: Y/G Cable T: Steel Bar F: Steel Bar 4mm N: NYY-O Cable H: N2XH-0 Cable
70	Dimensioni conduttore	12: D12mm 16: D16mm 30: 30x4mm 40: 40x5mm 50: 50mm ² 70: 70mm ² 95: 95mm ²
S	Conductor Angle	S: 0° P: 90° A: 45°
050	Length (cm)	xxx
x	Termination (option if cable)	SR: Solid Round EP: Earthpoint perpendicular ES: Earthpoint straight TA: Tape of 100mm TP: Tape of 150mm LU: M16 lug
x	Bolts & Washer	- : No Hardware H: With Hardware
C	Imballaggio	- : by unit (Made-to-Stock) C: 5 pieces (Made-to-Order) G: 25 pieces (Made-to-Order)

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE