

Terminale aria per tester remoto ESE



Il terminale aereo ESE (Early Streamer Emission) nVent ERICO per tester remoto genera impulsi di grandezza e frequenza controllati all'estremità del terminale durante campi statici elevati prima della scarica di un fulmine. Grazie al circuito di controllo interno, il terminale aereo ESE nVent ERICO per tester remoto consente il lancio anticipato di un canale ascendente rispetto ad altri componenti passivi. Quando viene abbinato al terminale aereo ESE nVent ERICO per tester remoto, elimina la necessità di test manuali in loco e crea una soluzione di monitoraggio continuo più autonoma.

CARATTERISTICHE

Progettato e testato in conformità a NF C 17-102 e standard simili

Resistenza alla corrosione di livello superiore, even in high salinity environments

Installazione rapida e facile

Compatibile con il tester remoto per terminali aerei ESE nVent ERICO

Adatto all'uso con una vasta gamma di sistemi di conduttore di discesa, tra cui i conduttori a trefoli e nastro, in aggiunta ai conduttori di discesa isolati, quali i conduttori nVent ERICO Ericore e nVent ERICO ISO nV


SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Conforme a.	Si collega a.	Anticipo attivato, ΔT	Temperatura	Diametro ($\varnothing$)	Altezza (H)
SI60I316RT	NF C17-102:2011, NP 4426:2013, UNE 21186:2011	Tester remoto ESEAT (SIREMOTETER)	60 μ s	120 °C Max	28 mm	684.6 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione filettatura (TS)	Peso unità
SI60I316RT	Acciaio inox 316L (EN 1,4404)	MF25	1.56 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE