


# Rete in rame espanso con striscia in rame



## CARATTERISTICHE

Prodotto da una piastra in rame e non contiene saldature o giunti

Include una striscia in rame solido su un lato per una facile connessione e una migliore dissipazione dei picchi di corrente

## SPECIFICHE



Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Materiale | Lunghezza 1 (L1) | Lunghezza 2 (L2) | Larghezza (W) | Spessore (T) |
|-------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| WM21020B          | 504530          | Rame      | 2000 mm          | 70 mm            | 1000 mm       | 2 mm         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | A.     | B       |
|-------------------|-----------------|--------|---------|
| WM21020B          | 504530          | 115 mm | 58.5 mm |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE