

Kit di clip a incollaggio



CARATTERISTICHE

Le clip per rotaie a incollaggio eliminano la necessità di forare il supporto a cui devono essere fissate, rispettando in tal modo l'integrità del supporto e migliorando la sicurezza

Non sono necessari strumenti; una colla ad alta aderenza preapplicata rende l'installazione semplice ed efficace

Resistente agli agenti responsabili della corrosione, quali raggi UV, condizioni atmosferiche, oli, grassi, benzina, solventi, acqua e pioggia

Consente una maggiore durata del cavo collegato, riducendo il costo totale del progetto

La base versatile può ospitare clip di diverse taglie per conduttori di dimensioni differenti e può essere utilizzata per le applicazioni di cavi longitudinali o trasversali

Ogni kit include un contenitore di adesivo adatto per una pistola erogatrice da 10,1 oz. (300 ml)

Pistola erogatrice non inclusa

SPECIFICHE

Temperatura: -40 to 93 °C

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (Ø)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)	Numero di piastre di base incluse
GCHSC1214	186035	12 - 14 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC1924	186055	19 - 24 mm	100mm	40 mm	7 mm	30

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (\emptyset)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)	Numero di piastre di base incluse
GCHSC2530	186065	25 - 30 mm	100mm	40 mm	7 mm	30
GCHSC78	187745	7 - 8 mm	100mm	40 mm	7 mm	30


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Numero di clip incluse	Clip per piastra di base
GCHSC1214	186035	120	4 Max
GCHSC1924	186055	90	3 Max
GCHSC2530	186065	60	2 Max
GCHSC78	187745	120	4 Max

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È mostrata una configurazione a 3 clip. Sono disponibili anche configurazioni da 1 a 4 clip.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE