

Morsetto per asta di messa a terra, bullone a U, tre conduttori



CARATTERISTICHE

Morsetto per picchetto di terra che consente la connessione fino a tre conduttori separati al picchetto


Materiale in bronzo che forma una lega con alto contenuto di rame

Il bronzo stagnato conferisce un aspetto a prova di furto

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Dimensione conduttore
GC065TH	Bronzo	Stagnato	5/8" - 3/4"	15.9 - 19.1 mm	2/0 Solid - 250 kcmil Stranded, 70 mm ² intrecciato - 120 mm ² intrecciato



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE