

# Morsetto per picchetto di terra, bullone a U, stagnato, un conduttore



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

La finitura in stagno fornisce un aspetto a prova di furto

Accetta conduttori con orientamento parallelo e perpendicolare


## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Diametro picchetto di terra, nominale	Dimensioni del conduttore, UL
GC065	Bronze, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	Rivestito in stagno	5/8" - 3/4"	2/0 Sol - 250 kcmil Str, 70 mm <sup>2</sup> Str - 120 mm <sup>2</sup> Str

Orientamento del conduttore (parallelo o perpendicolare)					
GC064	Dimensione conduttore (a trefoli)				
Diametro nominale del picchetto di terra	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup>	35 mm <sup>2</sup>	50 mm <sup>2</sup>	70 mm <sup>2</sup>
Picchetto di terra ramato da 5/8"	Par.	Par.	Par.	Perp.	Perp.
Picchetto di terra da 5/8" in acciaio inossidabile/zincato	Par.	Par.	-	Perp.	Perp.
Picchetto di terra ramato da 3/4"	Par.	-	-	Perp.	Perp.
Picchetto di terra da 3/4" in acciaio inossidabile/zincato	-	-	-	Perp.	-
GC065	Dimensione conduttore (a trefoli)				
Diametro nominale del picchetto di terra	16 mm <sup>2</sup>	25 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>		95 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
Picchetto di terra ramato da 5/8"	Par.	Entrambi		Entrambi	Par.
Picchetto di terra da 5/8" in acciaio inossidabile/zincato	Par.	Entrambi		Entrambi	Par.
Picchetto di terra ramato da 3/4"	Par.	Entrambi		Entrambi	-
Picchetto di terra da 3/4" in acciaio inossidabile/zincato	Par.	Entrambi		-	-

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**