

Inseritore per asta di messa a terra



CARATTERISTICHE

Utilizzabile su tutti i tipi di picchetti di terra rotondi: legati a rame, zincati e in acciaio inossidabile


Gli inserti sono intercambiabili con corpo batti picchetto di terra standard

Il batti picchetto non deformerà l'estremità del picchetto, rendendo la connessione del conduttore di terra facile ed agevole

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro asta di messa a terra, nominale	Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø)	Lunghezza (L)	Peso unità
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500mm	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500mm	10.4 kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE