

Punta di guida del picchetto di terra con testa a croce per picchetti di terra appuntiti



CARATTERISTICHE


Utilizzato per agevolare la guida nel terreno di picchetti di terra appuntiti

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro picchetto di terra, nominale	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
DT12	158060	1/2"	80 mm	40 mm	19 mm	13.5 mm
DT58	158070	5/8"	80 mm	40 mm	22 mm	16 mm
DT34	158080	3/4"	80 mm	40 mm	30 mm	20 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE