


# Morsetto in due metà asta di messa a terra, asta-nastro



## CARATTERISTICHE


Viene utilizzato per collegare un picchetto di terra a un capocorda o ad una bandella con un foro punzonato

## SPECIFICHE

**Materiale:** Gunmetal

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Diametro dell'asta di massa, effettivo (Ø) | Dimensione filettatura (TS) |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| RCC16             | 710430          | 14.2 mm Max                                | M10                         |
| SRC15             | 710440          | 14.8 mm Max                                | M10                         |
| SRC20             | 710450          | 19 mm Max                                  | M12                         |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE