


Barra di distribuzione di messa a terra per l'ispezione dell'alloggiamento



CARATTERISTICHE

Sbarra collettoria di messa a terra da utilizzare in congiunzione con scatole di ispezione picchetti di terra

SPECIFICHE

Materiale: Rame

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	Dimensione del foro (HS)
BEP25X5X150	545530	150mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X300	545140	300mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm
BEP25X5X200	545135	200mm	25 mm	5 mm	25 mm	10.5 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Quantità fori	Alloggiamento di ispezione	Peso unità
BEP25X5X150	545530	6	PIT193X122, PITR180	0.17 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Quantità fori	Alloggiamento di ispezione	Peso unità
BEP25X5X300	545140	12	IP-900-C.	0.33 kg
BEP25X5X200	545135	8	PIT03	0.22 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE