

Alloggiamento di ispezione, complessivo kit di tenuta completa



CARATTERISTICHE

Impedisce l'ingresso di acque del sottosuolo all'interno e nei dintorni della scatola di ispezione

La tenuta stagna viene conseguita chiudendo una sezione superiore del picchetto di terra legato a rame all'interno di un tubo di plastica con tenute collocate su entrambi i lati della colata in calcestruzzo

La flangia a due piastre serve a ridurre la pressione che può verificarsi a causa dell'affetto capillare dell'acqua all'esterno della tenuta e della scatola di ispezione

Le flange sono destinate a impedire alla pressione dell'acqua di far fuoriuscire il pozzetto di ispezione dal calcestruzzo

Fornito come kit, che include un tubo in PVC da 3,9 piedi (1,2 metri) da adattare alle condizioni del sito

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Profondità (D)	A.
WGRS200	158922	Termoplastica	248mm	248 mm	1400mm	210 mm


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro (Ø)	Pressione dell'acqua	Carico di lavoro (F)	Peso unità
WGRS200	158922	350 mm	550 kPa Max	6000N	4.3 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Da utilizzare solo con picchetti di terra da 5/8".

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE