

Scatola di ispezione, poliolefina



Queste scatole di ispezione sono ingegnerizzate per offrire una soluzione durevole e leggera in grado di fornire protezione e accesso a infrastrutture di servizi vitali. Il design leggero consente installazioni più sicure, mentre il mix di materiali particolarmente resistenti e la costruzione non sacrificano le prestazioni critiche.

CARATTERISTICHE

Il design leggero e i fori multipli consentono una facile manipolazione e installazione da parte di una sola persona

Corpo monopezzo durevole, ingegnerizzato per resistere all'incurvamento durante l'installazione e resistere a carichi pesanti

L'esclusivo mix di materiali resiste a scheggiature e crepe

Carico di progettazione di livello 15 di 15.000 lb (6.804 kg) con un carico di test di 22.500 lb (10.206 kg)

Include la parola "GROUND" (messa a terra) sulla copertura

SPECIFICHE

Materiale: Poliolefine

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Lunghezza	Larghezza	Peso unitario
IH1250D	305 mm	305mm	305 mm	5.58 kg
IH1250F	584 mm	305mm	305 mm	17.28 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE