

Barra di segnale per guida isolata



CARATTERISTICHE

Altamente flessibile e resistente alle sollecitazioni dovute a vibrazioni

Consente tipi di connessioni meccaniche o a compressione, nonché connessioni saldate nVent ERICO Cadweld

Isolamento prodotto in PVC resistente fino a 600 volt

Due spessori di isolamento disponibili: 4/64" (0,063", 1,6 mm) e 6/64" (0,094", 2,4 mm)

Soddisfa o supera le raccomandazioni e i criteri di progettazione descritti nel manuale AREMA®, parti 8.1.20, 8.1.25, 8.1.30, 8.1.32 e 10.3.12

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Fine	Tipo di conduttore	Numero di fili	Colore	Dimensione conduttore
SBS8CINSUL	Copper Magnesium, Polivinilcloruro	Nudo	AREMA® S-8	133	Nero	Bondstrand da 3/16"

Table 2/2

Codice a catalogo	Spessore isolamento	Lunghezza
SBS8CINSUL	1.59 mm	30.4m

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE