


Morsetto per conduttore per tetto ondulato ISO_nV



CARATTERISTICHE

Consente di fissare il conduttore isolato ISO_nV ai tetti in metallo corrugato


Il gancio dentellato fornisce un metodo di collegamento semplice in grado di funzionare con dispositivi di fissaggio di diverse dimensioni

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Dimensione del foro (HS)
ISONVCORR10	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	100mm	12 mm	5 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE