

Staffa da montante ISO_nV a tubo



CARATTERISTICHE

Per connessioni di montaggio da palo a palo o da tubo a palo


SPECIFICHE

Materiale: Acciaio inox 304 (EN 1,4301)

Table 1/1

Codice a catalogo	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Lunghezza (L)	Larghezza (W)	Altezza (H)
ISONVBKTR70	40 - 50 mm	70 - 80 mm	170mm	144 mm	40 mm
ISONVBKTR50	40 - 50 mm	50 - 60 mm	145mm	118 mm	40 mm
ISONVBKTR40	40 - 50 mm	40 - 50 mm	152mm	106 mm	40 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE