


Solo coppia stampo per giunzioni, segnale



CARATTERISTICHE

Coppia di stampi di ricambio progettata per l'installazione di collegamenti mediante ponticelli al fungo della rotaia

La connessione viene realizzata entro i confini della piastra di giunzione

SPECIFICHE

Materiale: Grafite

Table 1/1

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale di collegamento	Prodotto	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBM456	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBM456M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4" XS	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5838	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7

Codice a catalogo	Tipo di rotaia	Stile terminale dicollegamento	Prodotto	Dimensione conduttore	Diametro esterno conduttore, nominale	Stile saldatrice
SBS5838M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	3/4"	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5839	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T7
SBS925	Guida senza testa	Testa libera	Strumento di pulizia stampo e stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Guida senza testa	Testa libera	Solo stampo	Bondstrand da 3/16"	4.76mm	T6, T7
SBB492	Guida senza testa	Testa libera	Strumento di pulizia stampo e stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Guida senza testa	Testa libera	Solo stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBS898	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Strumento di pulizia stampo e stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBS898M	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Solo stampo	Barra bondstrand da 5/16"	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	Sezioni della guida a T da 85 libbre a 141 libbre	1"	Solo stampo	# 1 Concentrico	8.43mm	T7

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE